


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-M-V-E3/1,5m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20492

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

108

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

108

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

1500

E20536



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-M-V-E3/1,5m

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		metalsilikon
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.