


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-M-V-R3/1,5m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

108

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

108

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

1500

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

E20540



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-M-V-R3/1,5m

Materijal omota vlakna

metalsilikon

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.