



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20129

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF
--	----------

OKF

Raspon vlaknene optike [mm]	120
-----------------------------	-----

OUF

Raspon vlaknene optike [mm]	120
-----------------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave	kutno
-------------------------	-------

Ukupna duljina [mm]	600
---------------------	-----

Min. radijus savijanja [mm]	20
-----------------------------	----

Materijal vlakna	Staklo
------------------	--------

Materijal glave vlakna	Aluminij
------------------------	----------

Materijal omota vlakna	Aluminij
------------------------	----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------