


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-MPV-M6



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF; OOF

OKF

Raspon vlaknene optike [mm]

20

OOF

Raspon vlaknene optike [mm]

220

OUF

Raspon vlaknene optike [mm]

20

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina [g]

58,5

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Ukupna duljina [mm]

600

Min. radijus savijanja [mm]

20

Raspored vlakana



Materijal vlakna

PMMA

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna

metalsilikon

E20565



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-MPV-M6

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

Šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik

nazubljeni zaporni podložnici: 2

Narenderirana matica: 1 x M11

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.