




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20412

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

4

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

156; (-6 mm)

E20569



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijali		Adapter: PPE
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PVC
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20103
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.