




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-MPV-M6/1,2M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

280

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

15

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

15

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

84,5

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Ukupna duljina

[mm]

1200

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Raspored vlakana



Materijal vlakna

PMMA

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna

metalsilikon

E20571



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-MPV-M6/1,2M

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

Šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik

nazubljeni zaporni podložnici: 2

Narenderirana matica: 1 x M11

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.