


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-M8/8m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20152

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

15

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M8

Ukupna duljina

[mm]

8000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

E20573



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-M8/8m

Materijal omota vlakna

Aluminij

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.