


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-N-V-M8

Otkazani artikal



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

70

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

113,6

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M8

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Raspored vlakana



Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna

Vitalon

E20575



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-N-V-M8

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

Šesterokutne matice: 2 x M8

nazubljeni zaporni podložnici: 2

Narenderirana matica: 1 x M30

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.