


Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

200

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M3

Duljina glave senzora

[mm]

20

Ukupna duljina

[mm]

1000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijal vlakna

PMMA

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

PE

E20602



Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)

Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.