


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OBF
--	-----

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]	70
-----------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6
Duljina glave senzora [mm]	35
Ukupna duljina [mm]	600
Min. radijus savijanja [mm]	30
Materijal vlakna	PMMA
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PE

E20631



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionarno)

Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.