




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

70

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

35

Ukupna duljina

[mm]

1000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijal vlakna

PMMA

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

PE

E20632



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionarno)

Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.