


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Mali radijusi savijanja

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Raspon vlaknene optike [mm]	20
-----------------------------	----

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]	25
-----------------------------	----

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike [mm]	200
-----------------------------	-----

OO50

Raspon vlaknene optike [mm]	60
-----------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	33
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M4



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	10
Raspored vlakana		⊙
Promjer jezgre	[mm]	2 x 0,5
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	šesterokutne matice: 2 x M4 nazubljeni zaporni podložnici: 2
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče: E20600

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------