


## Utikač adaptera

ADAPTER PLUG US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| Radni napon | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|-------------|-----|---------------------|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -40...85 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                           |     |                 |
|---------------------------|-----|-----------------|
| Težina                    | [g] | 0,013           |
| Navoj za postavljanje     |     | M16             |
| Materijali                |     | Mjed niklovano  |
| Materijal ulivenog tijela |     | Mjed, niklovano |

## Opaske

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Količina pakiranja |  | 1 kom. |
|--------------------|--|--------|

## Električni priključak

Kabel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano





## Utikač adaptera

ADAPTER PLUG US-100

### Priključak

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| WH = | Bijelo      |