


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Mali radijusi savijanja

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Raspon vlaknene optike [mm]	20
-----------------------------	----

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]	25
-----------------------------	----

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike [mm]	170
-----------------------------	-----

OO50

Raspon vlaknene optike [mm]	60
-----------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	39,5
Verzija osjetilne glave	ravno
Promjer osjetilne glave [mm]	3

E20711



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	10
Raspored vlakana		⊙
Promjer jezgre	[mm]	2 x 0,5
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče:, E20600
-----------------------------	---------------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------