



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-R4/1M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20072

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Primjena

Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike [mm] 40

OUF

Raspon vlaknene optike [mm] 40

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave kutno

Ukupna duljina [mm] 1000

Min. radijus savijanja [mm] 20

Materijali Adapter: ABS

Materijal vlakna Staklo

Materijal glave vlakna Aluminij

Materijal omota vlakna Aluminij

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.