


Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-E-V-E3R/2m



Primjena

Dizajn	otklon zrake svjetlosti od 90°
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Primjena	Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Raspon vlaknene optike [mm]	140
-----------------------------	-----

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]	230
-----------------------------	-----

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike [mm]	1720
-----------------------------	------

OO50

Raspon vlaknene optike [mm]	400
-----------------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	58,5
Verzija osjetilne glave	kutno



Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-E-V-E3R/2m

Promjer osjetilne glave	[mm]	3
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	25
Raspored vlakana		
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	Stezaljka za pričvršćivanje:, E20107
--------------------	--------------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------