


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-E-V-E6R/2m



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

60

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

420

OO50

Raspon vlaknene optike

[mm]

150

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

Mehanički podaci

Težina

[g]

52

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

6

E20715



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-E-V-E6R/2m

Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	25
Raspored vlakana		⦿
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		PE
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20103
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.