


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0002B08



Primjena

Posebno svojstvo

Zaštitni kabel

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 60 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...85

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

125,5

Dimenzije

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E20738



Spojni kabel s utičnicom


ADOGH080MSS0002B08

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, crno, zaštićen; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



Priključak

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

boje prema DIN
47100

BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto
screen =	zaslon