


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-A-A-M6/1M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OGF

OGF

Raspon vlaknene optike

[mm]

15

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

25

Ukupna duljina

[mm]

1000

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijali

Adapter: PPE

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

PVC

E20742



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-A-A-M6/1M

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.