


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043MSS0002F04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10912

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39
-----------	------	--------------

Materijali	TPU prozirno
------------	--------------

Materijal ulivenog tijela	TPU, prozirno
---------------------------	---------------

Zaporna matica materijala	Mjed, uređaj protiv prskanja
---------------------------	------------------------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043MSS0002F04

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 4,8 mm; iradirano; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo