


Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 staklena leća

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Primjena	Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Raspon vlaknene optike [mm]	400
-----------------------------	-----

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]	900
-----------------------------	-----

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike [mm]	4000
-----------------------------	------

OO50

Raspon vlaknene optike [mm]	1600
-----------------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	47,5
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M4



Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	30
Raspored vlakana		●
Promjer jezgre	[mm]	1
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PE

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M4 nazubljeni zaporni podložnici: 4
Dodatna oprema (opcionalno)	Rezni alat za optičke vodiče: E20600

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------