




Osjetilna glava za svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OB50; OBF; OO50

OB50

Raspon vlaknene optike

[mm]

55

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

110

OO50

Raspon vlaknene optike

[mm]

235

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

Mehanički podaci

Težina

[g]

16,2

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M8

Ukupna duljina

[mm]

promjenjivo

Raspored vlakana

Promjer jezgre

[mm]

2 x 1,5

**Osjetilna glava za svjetlovodni senzor difuzne refleksije**

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Materijali	kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom
Materijal vlakna	PMMA
Materijal glave vlakna	Aluminij
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 2 x M8 podložnici: 2
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.