

Akrilna vlaknena optika na svitku

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-30...70
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	335,1
Ukupna duljina	[mm]	20000; (promjenjivo)
Min. radijus savijanja	[mm]	30
Raspored vlakana		●
Promjer vlakna	[mm]	1
Vanjski promjer	[mm]	2,2
Materijal vlakna		PMMA
Materijal omota vlakna		PE

E20773



Akrična vlaknena optika na svitku

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.