

E20776



Akrilna vlaknena optika na svitku

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Otkazani artikal

Alternativni artikli: E20774

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	317
Ukupna duljina	[mm]	50000; (promjenjivo)
Min. radijus savijanja	[mm]	10
Raspored vlakana		●
Promjer vlakna	[mm]	0,5

E20776



Akrična vlaknena optika na svitku

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Vanjski promjer	[mm]	1
Materijal vlakna		PMMA
Materijal omota vlakna		PE
Dodatna oprema		
Isporučka obuhvata		Adapter: 10 x OBF
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.