



Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Primjena

Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača OBF

OBF

Raspon vlaknene optike [mm] 200

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...70

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave ravno

Ukupna duljina [mm] 2000

Min. radijus savijanja [mm] 30

Materijal vlakna PMMA

Materijal glave vlakna Aluminij

Materijal omota vlakna PE

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno) Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.