



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF; OOF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

7

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

7

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

Mehanički podaci

Težina

[g]

0,057

Visina osjetilne glave

[mm]

10

Širina osjetilne glave

[mm]

32

Duljina glave senzora

[mm]

25

Dimenzije sonde

[mm]

10 x 32 x 25

Ukupna duljina

[mm]

2000

Min. radijus savijanja

[mm]

15

Raspored vlakana



Materijal vlakna

PMMA

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

PE

Opaske

Opaske

raspon od oko 5 mm od otvora (s bočnim otkrivanjem
CD-a i najvišim prekomjernim pojačanjem

E20782



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Količina pakiranja

1 kom.