


Svjetlovodni senzor blokade

FE-50-V-V-M5/16



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF; ODF; OMF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

1000

ODF

Raspon vlaknene optike

[mm]

4

OMF

Raspon vlaknene optike

[mm]

800

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-58...315

Mehanički podaci

Težina

[g]

197

Verzija osjetilne glave

ravno

Ukupna duljina

[mm]

900

Min. radijus savijanja

[mm]

19

Raspored vlakana



Materijal vlakna

Staklo

E20823



Svjetlovodni senzor blokade

FE-50-V-V-M5/16

Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M8
	stezni prsteni: 2
	O-prsteni: 2
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.