




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-50-V-V-M5/16/R



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF; ODF; OMF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

150

ODF

Raspon vlaknene optike

[mm]

1

OMF

Raspon vlaknene optike

[mm]

175

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-58...315

Mehanički podaci

Težina

[g]

127,5

Verzija osjetilne glave

kutno

Ukupna duljina

[mm]

900

Min. radijus savijanja

[mm]

19

Raspored vlakana

①

Materijal vlakna

Staklo

E20824



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-50-V-V-M5/16/R

Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 2 x M8
	stezni prsteni: 2
	O-prsteni: 2
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.