




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-50-V-V-R5



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OBF; ODF; OMF
--	---------------

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]	150
-----------------------------	-----

ODF

Raspon vlaknene optike [mm]	1
-----------------------------	---

OMF

Raspon vlaknene optike [mm]	175
-----------------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-58...315
--------------------------	-----------

Mehanički podaci

Težina [g]	126
Verzija osjetilne glave	kutno
Promjer osjetilne glave [mm]	5
Ukupna duljina [mm]	900
Min. radijus savijanja [mm]	19
Raspored vlakana	Ⓜ

E20826



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-50-V-V-R5

Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
	opružni podložnici: 2
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.