


Svjetlovodni senzor blokade

FE-50-V-V-R5



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF; ODF; OMF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

1000

ODF

Raspon vlaknene optike

[mm]

4

OMF

Raspon vlaknene optike

[mm]

800

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-58...315

Mehanički podaci

Težina

[g]

174

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

5

Ukupna duljina

[mm]

900

Min. radijus savijanja

[mm]

19

Raspored vlakana



E20828



Svjetlovodni senzor blokade

FE-50-V-V-R5

Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.