


## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0005B08



## Primjena

Posebno svojstvo

Zaštitni kabel

## Električni podaci

Radni napon

[V]

&lt; 60 AC/DC

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...85

Zaštita

IP 67

## Mehanički podaci

Težina

[g]

290,7

Dimenzije

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Tlačno lijevani cink, niklovano

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

# E20838



## Spojni kabel s utičnicom


ADOGH080MSS0005B08

### Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, crno, zaštićen; 7 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



### Priključak

|   |        |
|---|--------|
| 1 | WH     |
| 2 | BN     |
| 3 | GN     |
| 4 | YE     |
| 5 | GY     |
| 6 | PK     |
| 7 | BU     |
| 8 | screen |

boje prema DIN  
47100

|          |           |
|----------|-----------|
| BN =     | Smeđe     |
| BU =     | Plavo     |
| GN =     | Zeleno    |
| GY =     | Sivo      |
| PK =     | Ružičasto |
| WH =     | Bijelo    |
| YE =     | Žuto      |
| screen = | zaslon    |