




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-50-V-V-E4,7



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF; ODF; OMF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

150

ODF

Raspon vlaknene optike

[mm]

1

OMF

Raspon vlaknene optike

[mm]

175

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-58...315

Mehanički podaci

Težina

[g]

112,5

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

4,7

Ukupna duljina

[mm]

900

Raspored vlakana



Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.