


Svjetlovodni senzor blokade

FE-50-V-V-M5/16/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

ODF; OMF

ODF

Raspon vlaknene optike

[mm]

4

OMF

Raspon vlaknene optike

[mm]

1000

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-58...315

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Ukupna duljina

[mm]

2000

Min. radijus savijanja

[mm]

19

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

E20977



Svjetlovodni senzor blokade

FE-50-V-V-M5/16/2M

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.