



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-50-V-V-E2,3

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]

8

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-58...315

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave [mm]

8

Ukupna duljina [mm]

900

Min. radijus savijanja [mm]

19

Raspored vlakana



Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.