



Svjetlovodni senzor blokade

FE-50-V-V-E2,3

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OBF

OBF

Raspon vlaknene optike

[mm]

110

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-58...315

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

8

Ukupna duljina

[mm]

900

Min. radijus savijanja

[mm]

19

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.