




Reflektor za retroreflektivne laserske senzore

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm duboko

Primjena

Dizajn okruglo, za retro-refleksivne laserske senzore, M3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -10...60

Mehanički podaci

Težina [g] 2,3

Dimenzije [mm] Ø 10 / L = 6

Površina reflektora [mm] Ø 8

Materijali vijak: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); opružna podloška: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); Matica: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); prednja ploča: PMMA; postolje: ABS

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.