




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-M6



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

330

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

200

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

42,5

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-M6

Duljina glave senzora	[mm]	25
Ukupna duljina	[mm]	600; (+20 mm)
Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		Ⓢ
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PVC

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	Šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik
	nazubljeni zaporni podložnici: 2
	Narenderirana matica: 1 x M11

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------