




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-E3



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF; OOF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

200

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

46

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Duljina glave senzora

[mm]

25

Ukupna duljina

[mm]

600



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-E3

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: PPE
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PVC
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20105
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.