
E20053

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-V-E1



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor difuzne refleksije
Primjena		Za uporabu u industrijskim uvjetima
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Raspon vlaknene optike	[mm]	40
OKF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	8
OOF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	24
OUF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	8
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Mehanički podaci		
Težina	[g]	37,5
Verzija osjetilne glave		ravno
Promjer osjetilne glave	[mm]	1

E20053

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-V-E1

Duljina glave senzora	[mm]	5
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		◐
Materijali		Adapter: PPE
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		PVC
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Stezaljka za pričvršćivanje:, E20107
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.