


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-V-E1



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Raspon vlaknene optike [mm]	40
OKF	
Raspon vlaknene optike [mm]	8
OOF	
Raspon vlaknene optike [mm]	24
OUF	
Raspon vlaknene optike [mm]	8

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanički podaci

Težina [g]	46
Verzija osjetilne glave	ravno
Promjer osjetilne glave [mm]	1



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-V-E1

Duljina glave senzora	[mm]	5
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana		Ⓜ
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		Aluminij
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20103
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.