


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-M4



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Mali radijusi savijanja

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

790

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

400

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

41

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-M4

Duljina glave senzora	[mm]	15
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	10
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: PPE
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PVC

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M4
	nazubljeni zaporni podložnici: 4
	Narenderirana matica: 1 x M11

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------