


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-V-E1



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Mali radijusi savijanja

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

420

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

50

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

160

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

50

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

49

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

1

E20061



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-V-E1

Duljina glave senzora	[mm]	5
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	10
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: PPE
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		PVC

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Stezaljka za pričvršćivanje:, E20107
-------------------	--------------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------