
E20071

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/1M



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor difuzne refleksije
Primjena		Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OKF; OUF; OOF; OCF
OCF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	330
OKF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	40
OOF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	200
OUF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	40
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...290
Mehanički podaci		
Težina	[g]	59,5
Verzija osjetilne glave		ravno
Navoj osjetilne glave		M6

E20071

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/1M

Duljina glave senzora	[mm]	35
Ukupna duljina	[mm]	1000
Min. radijus savijanja	[mm]	20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana		◐
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		Aluminij
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik
		nazubljeni zaporni podložnici: 2
		Narenderirana matica: 1 x M11
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.