


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-V-E1/1M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF; OOF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

8

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

24

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

8

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

41

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

1

Duljina glave senzora

[mm]

5

Ukupna duljina

[mm]

1000



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-V-E1/1M

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: PPE
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		PVC
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Stezaljka za pričvršćivanje:, E20107
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.