
E20078

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-E3



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor difuzne refleksije
Primjena		Za uporabu u industrijskim uvjetima
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)		
Raspon vlaknene optike	[mm]	360
OKF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	40
OUF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	40
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Mehanički podaci		
Težina	[g]	12,5
Verzija osjetilne glave		ravno
Promjer osjetilne glave	[mm]	3
Ukupna duljina	[mm]	26
Raspored vlakana		◐

E20078

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-E3

Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	Mjed
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.