




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-E3/1M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

320

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

200

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina

[g]

63

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-E3/1M

Ukupna duljina	[mm]	1000
Min. radijus savijanja	[mm]	20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana		①
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		Aluminij
Dodatna oprema		
Isporučka obuhvata		E20102
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.