


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-V-E1/1,5M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

45

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

45

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

1

Duljina glave senzora

[mm]

5

Ukupna duljina

[mm]

1500

Min. radijus savijanja

[mm]

10

Materijali

Adapter: PPE

Materijal vlakna

Staklo

E20081



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-V-E1/1,5M

Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	PVC
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.