


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-M6/1M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovnog pojačivača

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

340

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

50

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

25

Ukupna duljina

[mm]

1000



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-M6/1M

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: PPE
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PVC
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik
		nazubljeni zaporni podložnici: 2
		Narenderirana matica: 1 x M11
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.