


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/1,5M



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Raspon vlaknene optike [mm]	270
OKF	
Raspon vlaknene optike [mm]	36
OUF	
Raspon vlaknene optike [mm]	36

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanički podaci

Težina [g]	72,5
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6
Duljina glave senzora [mm]	35
Ukupna duljina [mm]	1500



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/1,5M

Min. radijus savijanja	[mm]	20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		Aluminij
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik
		nazubljeni zaporni podlošnici: 2
		Narenderirana matica: 1 x M11
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.