

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF
--	----------

OKF

Raspon vlaknene optike	[mm]	8
------------------------	------	---

OUF

Raspon vlaknene optike	[mm]	8
------------------------	------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave		ravno
-------------------------	--	-------

Promjer osjetilne glave	[mm]	1
-------------------------	------	---

Duljina glave senzora	[mm]	5
-----------------------	------	---

Ukupna duljina	[mm]	800
----------------	------	-----

Min. radijus savijanja	[mm]	20
------------------------	------	----

Materijali		Adapter: PPE
------------	--	--------------

Materijal vlakna		Staklo
------------------	--	--------

E20096



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	PVC
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.